

# KERN MPT Adipositaswaage

Kompakte, geeichte Personenwaage mit Adipositas-Bereich



Medizinische Waagen 2011



Ihr KERN Fachhändler:





Medizinische  
Waagen  
2011



Merkmale:

- Geeicht nach Klasse III
- Medizinzulassung nach 93/42/EWG
- Kompakte und stabile Ausführung
- **1** Große Trittlfläche mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche aus Kunststoff, für optimale Standsicherheit
- **3** Stabiler Haltegriff zum Transport der Waage
- Dynamic-Weighing-Funktion zur Ermittlung eines stabilen Wägewerts, ideal für unruhig stehende Patienten
- Data-Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste "eingefroren"
- BMI-Funktion zur Ermittlung von Normalgewicht/Übergewicht
- Durch den großen Wägebereich von 300 kg kann diese Waage zum Wiegen von Kindern, normalgewichtigen Erwachsenen und übergewichtigen Personen eingesetzt werden
- **2** Wandhalterung zur Wandmontage des Anzeigegegeräts serienmäßig
- Ideal geeignet für Krankenhäuser, Kliniken und Arztpraxen, sowie für mobile Anwendungen wie Hausbesuche oder Sport-Veranstaltungen

Technische Daten:

- LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägeplatte B x T x H 450x340x90 mm
- Abmessungen Anzeigegegerät B x T x H 210x110x50 mm
- Kabellänge Anzeigegegerät ca. 150 cm
- Batteriebetrieb möglich, 6x 1.5V AA, nicht inklusive, Betriebsdauer ca. 57 h
- Netzadapter (extern) serienmäßig
- Nettogewicht ca. 8,5 kg

Optionen:

- **4** Stativ zum Hochsetzen des Anzeigegegeräts, Stativhöhe ca. 950 mm, **KERN MWS-A01**
- Arbeitsschutzhaube über dem Anzeigegegerät, **KERN EOB-A02**

**5** In der EU ist bei Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt die Eichung gesetzlich vorgeschrieben, bitte gleich mitbestellen. Hierzu benötigen wir Aufstellungsort und PLZ.

STANDARD



OPTION



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] kg	Eichwert [e] kg	Gesetzlich vorgeschrieben		Option	
				Eichung		DKD Kalibrierschein	
KERN				KERN		KERN	
MPT 300K100M	300	0,1	0,1	965-129		963-129	

Piktogramme:

**RS 232** **Datenschnittstelle:**  
Die Schnittstellenart ist im Piktogramm angegeben.

**MOVE** **Dynamic-Weighing Funktion:**  
Erschütterungen werden ausgefiltert zur Ermittlung eines stabilen Wägewerts.

**BATT** **Batterie-Betrieb:** Der Batterietyp ist beim jeweiligen Gerät angegeben.

**230 V** **Netzadapter:** 230V/50Hz. Serienmäßig Standard D. Auf Bestellung auch in Standard GB, AUS oder USA.

**0.00 TARE** **Tarieren:** Rücksetzen der Anzeige auf „0“ bei belasteter Waage, z.B. Zu- oder Herauswiegen aus einem Behälter.