


KERN MXS Adipositaswaage

Preisgünstige Adipositaswaage für übergewichtige Patienten



Medizinische Waagen 2011



Ihr KERN Fachhändler:





Medizinische
Waagen
2011



Merkmale:

- Geeicht nach Klasse III (nur MXS-M)
- Medizinzulassung nach 93/42/EWG (nur MXS-M)
- Stabile Stahl-Wägeplatte mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- Niedrige Bauhöhe der Plattform erleichtert das Betreten oder das Aufstellen eines Stuhles, etc.
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare GummifüÙe
- Dynamic-Weighing-Funktion zur Ermittlung eines stabilen Wägewerts, ideal für unruhig stehende Patienten
- Data-Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste "eingefroren"
- Intuitive Bedienung über Tastenblock (nur MXS-M)
- PRE-TARE Funktion für 5 Gewichtswerte (nur MXS-M)
- BMI-Funktion zur Ermittlung von Normalgewicht / Übergewicht
- 1 Wandhalterung zur Wandmontage des AnzeigeräÙs serienmäÙig
- 2 Modell KERN MXS 300K100: Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung
- Batterie- und Netzbetrieb möglich

Optionen:

- 3 Stativ zum Hochsetzen des AnzeigeräÙs, Stativhöhe ca. 950 mm, **KERN MWS-A01**
- Schnittstellenkabel RS 232C zum Anschluss eines externen GeräÙs, nur MXS-M, **KERN MPS-A08**
- Arbeitsschutzhaube über dem AnzeigeräÙ, **KERN EOB-A02**

Technische Daten:

- LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägeplatte B x T x H 550x550x62 mm
- Abmessungen AnzeigeräÙ B x T x H 210x110x50 mm
- Kabellänge AnzeigeräÙ ca. 170 cm
- Batteriebetrieb möglich, 6x 1.5V AA, nicht inklusive, Betriebsdauer ca. 70 h
- Netzadapter (extern) serienmäÙig
- Nettogewicht ca. 14,5 kg

4 In der EU ist bei Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt die Eichung gesetzlich vorgeschrieben, bitte gleich mitbestellen. Hierzu benötigen wir Aufstellungsort und PLZ.

STANDARD



OPTION



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] kg	Eichwert [e] kg	Gesetzlich vorgeschrieben Eichung		Option DKD Kalibrierschein	
				KERN		KERN	
KERN MXS 300K100M 4	300	0,1	0,1	965-129		963-129	
KERN MXS 300K100	300	0,1	-	-		963-129	

Piktogramme:

Datenschnittstelle:
Die Schnittstellenart ist im Piktogramm angegeben.

Dynamic-Weighing Funktion:
Erschütterungen werden ausgefiltert zur Ermittlung eines stabilen Wägewerts.

Batterie-Betrieb: Der Batterietyp ist beim jeweiligen Gerät angegeben.

Netzadapter: 230V/50Hz. SerienmäÙig Standard D. Auf Bestellung auch in Standard GB, AUS oder USA.

Tarieren: Rücksetzen der Anzeige auf „0“ bei belasteter Waage, z.B. Zu- oder Herauswiegen aus einem Behälter.